

Destapacaños Barreno

PD-204

- ✓ Para Sanitarios
- ✓ Alcance de longitud hasta de .9 mts de largo
- ✓ Durable y resistente
- ✓ Resorte de acero altamente flexible
- ✓ Fácil de usar gracias a su mecanismo sencillo, mediante giros de manivela

Material de Fabricación

- | | |
|------------|----------|
| ✓ Alambre | Acero |
| ✓ Barra | Acero |
| ✓ Tubo | Aluminio |
| ✓ Manivela | Plástico |



Características

- ✓ Alambre 9.5 mm de diámetro x 0.9 metros de largo



1. Introduzca cuidadosamente el extremo del destapacaños (barreno) en el inodoro para no dañar la porcelana, hasta alcanzar la obstrucción. Gire la manivela en el sentido de las manecillas del reloj, mientras la empuja suavemente hacia abajo. Seguir hasta que se desatas que la obstrucción.
2. Saque lentamente el extremo del destapacaños del inodoro y haga accionar el inodoro para eliminar por completo la obstrucción.

Para almacenar:

Limpie, seque al aire libre y aceite la herramienta antes de guardarla.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en Taiwán